

Σειρά Beltop



BELTOP 275



BELTOP 670

	Ταχύτητα αποθέσεων Απόθεση/min	Εύρος αποθέσεων cm ³	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Ισχύς PSI / Atm	Βάρος Kg
BELTOP 275	120	5-275	46 x 68 x 64/73*	102 / 7	650
BELTOP 670	120	5-670	64 x 90 x 70/77*	102 / 7	680

* Μέγιστο ύψος με τα πόδια ανυψωμένα

Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται χειροκίνητα

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELTOP και BELVARIO



Κωνική χοάνη 25 λίτρων για σειρά BELTOP

Κωνική χοάνη 60 λίτρων για σειρά BELVARIO



Στόμιο εξαγωγής 90 °



Περιστροφικός κύλινδρος



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δόσολογίες



Ποδόπληκτρος μηχανισμού

Σειρά Belvario



BELVARIO 275



BELVARIO 670



BELVARIO 1340

	Ταχύτητα αποθέσεων Απόθεση/min	Εύρος αποθέσεων cm ³	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Ισχύς PSI / Atm	Βάρος Kg
BELVARIO 275	120	5-275	67 x 111 x 155/193*	102 / 7	650
BELVARIO 670	120	5-670	75 x 126 x 158/196*	102 / 7	680
BELVARIO 1340	120	5-1340	73 x 165 x 158/196*	102 / 7	680

* Μέγιστο ύψος με την συσκευή ανυψωμένη

Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται χειροκίνητα

Σειρά Bellift








BELLIFT 275



BELLIFT 670



BELLIFT 1340

	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος 
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg
BELLIFT 275	120	5-275	67 x 111 x 104/199*	102 / 7	650
BELLIFT 670	120	5-670	75 x 126 x 107/199*	102 / 7	680
BELLIFT 1340	120	5-1340	73 x 165 x 107/199*	102 / 7	680

* Μέγιστο ύψος με την συσκευή ανυψωμένη
Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται πνευματικά

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELLIFT και BELCON



Κωνική χοάνη 60 λίτρων



Στόμιο εξαγωγής 90 °



Περιστροφικός κύλινδρος



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες



Ποδόπληκτρος μηχανισμός

Σειρά Belcon








BELCON 275



BELCON 670



BELCON 1340

	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος 
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg
BELCON 275	120	5-275	67 x 81 x 155/193*	102 / 7	650
BELCON 670	120	5-670	75 x 98 x 158/196*	102 / 7	680
BELCON 1340	120	5-1340	73 x 138 x 158/196*	102 / 7	680

* Μέγιστο ύψος με την συσκευή ανυψωμένη
Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται χειροκίνητα

Για σειρά BELTOP, BELVARIO, BELLIFT & BELCON



Πιστόλι - στόμιο για γέμισμα



Στόμιο με περιστροφική κίνηση



Βυθιζόμενο στόμιο



Βελόνα για γέμισμα (κρουασάν, κ.α.)



Κωνική χοάνη 25 λίτρων




Χοάνη κάθετου τύπου 25 λίτρων



Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι για έξτρα πίεση



Κωνική χοάνη 60 λίτρων



Χοάνη κάθετου τύπου 60 λίτρων



Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι για έξτρα πίεση



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας
275	0°C - 60°C
275	-8°C - 0°C
275	60°C και άνω



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας
670/1340	0°C - 60°C
670/1340	-8°C - 0°C
670/1340	60°C και άνω

Πινακάκια διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	275	5	40
40	275	10	86
52	275	30	151
70	275	100	275

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	670	5	60
40	670	10	140
52	670	30	240
70	670	100	430
85	670	200	670

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	1340	5	120
40	1340	10	280
52	1340	30	480
70	1340	100	860
85	1340	100	1340

Σειρά Belgun 275 & 670



	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg
BELGUN 275	120	5-275	67 x 81 x 126	102 / 7	650
BELGUN 670	120	5-670	75 x 98 x 130	102 / 7	680

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELGUN



Κωνική χοάνη 60 λίτρων



Περιστροφικός κύλινδρος



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες



Πιστόλι - στόμιο για γέμισμα

Έξτρα προσαρτήματα για σειρά BELGUN



Ποδόπληκτρος μηχανισμός



Κωνική χοάνη 60 λίτρων



Χοάνη κάθετου τύπου 60 λίτρων



Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι για έξτρα πίεση



Περιστροφικός κύλινδρος


Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας
275	0°C - 60°C
275	-8°C - 0°C
275	60°C και άνω



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας
670	0°C - 60°C
670	-8°C - 0°C
670	60°C και άνω

Πινακάκια διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	275	5	40
40	275	10	86
52	275	30	151
70	275	100	275

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
28	670	5	60
40	670	10	140
52	670	30	240
70	670	100	430
85	670	200	670

BELSPOT-LIFT 600



	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg
BELSPOT - LIFT 600	120	20-600	77 x 63 x 113/181*	102 / 7	650

*Υψος συσκευής με τα πόδια σηκωμένα
Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται πνευματικά

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELSPOT-LIFT 600



Πιστόλι - στόμιο για γέμισμα



Στόμιο κάθετου τύπου



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες

Πινακάκι διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)	
		Ελάχιστη	Μέγιστη
38,1	BELSPOT - LIFT 600	20	251
76,2	BELSPOT - LIFT 600	100	600

